





REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)


- 规格说明:Specifications:
- 电气特性:Electrical:
- 1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
 - 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
 - 4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
 - 5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
- 原材料:Raw material:
- 1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
 - 2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680/C5191
 - 3. 外壳:Shell: SPCC/Copper Alloy C2680
- 电镀:Electroplate:
- 1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
 - 2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

2B 0.3T外壳

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2009. 11. 16	
		设计 (DESIGN)	刘文龙	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F SMT B型(0.3T, 1.0柱)	审核 (CHECKED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	PMBFB-R21D-064	核准 (APPROVED)		
图号 (DWG NO)	P-MBF-083			


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




产品


物料标签




1 胶盘



2 1000pcs/盘




3 10盘/箱(10 Kpcs)




外箱物料标签

6 依图示粘贴产品或ROHS标签.




5 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



4 每箱装10盘,若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 胶盘规格: 380*24mm
2. 每盘装1.0K pcs;
3. 每箱装10盘(10K pcs);
4. 外箱尺寸:长*宽*高: 39*39*32cm;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012. 06. 25	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F 卷装系列
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				