










RoHS



H=产品高度 (MM)

9.0 9.5 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00

RECOMMENDED PCB LAYOUT (t=0.80±0.05)
COMPONENT SIDE (GENERAL TOLERANCE: ±0.05)

PIN ASSIGNMENT:												
PIN NO.	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
Signal Name	GND			VBUS	SBU1	D-	D+	CC	VBUS			GND
PIN NO.	GND			VBUS	Vconn			SBU2	VBUS			GND
Signal Name	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X'	±5°
.X	±0.30	.X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-118A2021Y40016
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C公头立式11.5带固定脚 LCP黑胶双排SMT/16PIN+后塞
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

备注:

1.原材料

- 1.1 塑胶材质: LCP+30%GF 94V-0 黑色
- 1.2 端子材质: C5159-EH T=0.20MM
- 1.3 卡钩材质: SUS 201-H T=0.35MM
- 1.4 壳子材质: SUS 201-1/2H T=0.15MM

2. 机械性能:

- 2.1 插入力: 6~20N. 插拔10000次后5~20N.
- 2.2 拔出力: 8~20N. 插拔10000次后6~20N.
- 2.3 耐久寿命10000 CYCLES.

3. 电气性能:

- 3.1 额定电流: 1A MIN FOR GND\VBUS;
0.25A MIN FOR OTHER.
- 3.2 额定电压: 5V MAX.
- 3.3 耐电压: 100V AC.
- 3.4 接触阻抗: 30mΩ MAX (Initial),
30mΩ ± 20 MAX (10000次试验后).
- 3.5 绝缘阻抗: 100MΩ MIN.


4. 电镀规格:

- 4.1 端子: 镍底40u"Min 接触点镀金G/F"
焊接处镀锡20~40u"
- 4.2 外壳: 哑镍 表面镀镍40u"Min 盐雾24H
- 4.3 卡钩: 前镍后锡 镍20u"Min 后端镀锡20~40u"

5. 环境温度: 温度范围: -30°C ~ +85°C.

6. 包装方式: PE袋 500PCS/袋

7. 环保要求: ROHS REACH




RoHS


目錄
MAPX

設 變 內 容
MODIFICATION


日 期
DATE




① 产品入载带示意图



② 卷盘贴标签示意图



④ 产品入外箱示意图



③ 10盘产品叠层示意图

⑤ 外箱封箱示意图

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格,后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165° -180°

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	500	5000

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick
X.	±0.35	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S
.X	±0.30	.X"	±2°	日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣
.XX	±0.25	.XX"	±1°				
.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5°				
				产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.		
				角法 VIEW			版本 VER
				A0			