RoHS







Circuit Diagram







PCB Layout(Pattern side)

Product No.: TS-094T-□□□

型号:

操作力度:
120=120gf±50gf
180=180gf±50gf
250=250gf±50gf

:弹片
D2=SUS/1PCS

:按钮颜色
-Y=黄色

NO.	Name	Number	Qty	Materil	Remarks
Ⓔ	Terminal		4	Brass	Silvering
Ⓓ	Reed		1	SUS	Silver covered
Ⓒ	Base		1	PPA	Black
Ⓑ	Cover		1	Brass	Plating Cu Sn
Ⓐ	Button		1	PPA	Yellow

ZHONGDI® 众迪 Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd

| | | |

项　目 Item	技术参数 Technical Parameter	标　准 Standard
电气性能 Electrical Properties	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	DC 250V 1 min ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
机械 性能 Mechanical Properties	机械寿命 Mechanical life:	500,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.35±0.10mm
环境性能 Environmental	工作温度 Operation temperature:	-25℃～ +75℃
	使用湿度 Use humidity:	≤85% RH
可靠性特性 Reliability Characteristics	回流焊 Reflow Soldering:	
	波峰焊 Wave soldering:	≤260℃ 时间 Time 3s
	手工焊 Manual welding:	≥260℃ 时间 Time 3s
应用领域 Application area	影音产品、电子玩具、数码产品、通讯产品、安防产品等. Audiovisual products, electronic toys, digital products, communication products, security products, etc	

绝缘电阻测量仪

直流低电阻测试

耐电压测试

回流焊机

二次元测量



高精密寿命测试

盐雾测试

按键荷重曲线仪

| | | |