













PCB参考图



主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	屏蔽	黄铜	镀锡	T=0.2
2	信号针	磷铜	镍底镀金	T=0.25
1	塑座	LCP	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5" UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 90° DIP 沉板4.2 带灯	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW552-RJ45-420B
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2503251118
			SHEET NO.	1 OF 1