








PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压、电流: $125V/1.5A$ max
2. 接触电阻: $40m\Omega$ Max
3. 绝缘电阻: $500M\Omega$ Min
4. 耐压测试: $DC500V$ for 1 minute
5. 盐雾测试: $8 \pm 0.5H$
6. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ C$ $3 \pm 0.5s$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑 (环保)	
2	塑座	PA66	黑 (环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY :	DATE :	PART NAME:	
	陈一鸣	2014-02-23	RJ45 1X2 90° DIP 带灯带屏蔽	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW596-RJ45-158B
	马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
 APPROVED BY: 邱敏	DATE :	DRAW NO:	HYC-2604301049	
	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1	