




由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作


由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作

REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名





电路示意图



推荐插头尺寸

- 规格：
- 1. 额定值：DC24V 4A
 - 2. 接触电阻：≤30mΩ
 - 3. 绝缘电阻：≥100MΩ
 - 4. 耐电压：500VAC
 - 5. 插拔力：3N~30N
 - 6. 使用寿命：5000次
 - 7. 使用温度：-20℃~+80℃



P.C.B 设计参考尺寸

6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE未指的公差		TITLE		
X. ± 0.5	X.° ± 5°	名称 DC电源插座		
.X ± 0.3	.X° ± 2°	名称 DC电源插座		
.XX ± 0.2	.XX° ± 1°	名称 DC电源插座		
.XXX ± 0.1	.XXX° ± 0.5°	名称 DC电源插座		
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)	SCALE 比例 1:1
		PRODUCT NO. 物料型号 CAX-DC-012A-4A-2.5-XL		DWG NO. 图纸编号
		PROJ.		REV.