







P.C.B参考图



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: $40\text{m}\Omega$ Max 初始态 $100\text{m}\Omega$ Max 最终态
3. 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ $3 \pm 0.5\text{s}$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金
4. LED灯脚: 铁针



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2^\circ$ X.X' $\pm 0.5^\circ$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45带灯带弹 90° DIP	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW36-RJ45-158B	MOLD NO.
 UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 柯南	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-RJ18041118	SHEET NO. 1 OF 1