









SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 3A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperature Range: -40°C ~ +105°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
7. Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-HY-2A-05	2.00	6.00	4.90	2.90
3	HC-HY-3A-05	4.00	8.00	6.90	3.30
4	HC-HY-4A-05	6.00	10.00	8.90	3.50
5	HC-HY-5A-05	8.00	12.00	10.90	5.50
6	HC-HY-6A-05	10.00	14.00	12.90	7.50
7	HC-HY-7A-05	12.00	16.00	14.90	9.50
8	HC-HY-8A-05	14.00	18.00	16.90	11.50
9	HC-HY-9A-05	16.00	20.00	18.90	13.50
10	HC-HY-10A-05	18.00	22.00	20.90	15.50
11	HC-HY-11A-05	20.00	24.00	22.90	17.50
12	HC-HY-12A-05	22.00	26.00	24.90	19.50
13	HC-HY-13A-05	24.00	28.00	26.90	21.50
14	HC-HY-14A-05	26.00	30.00	28.90	23.50
15	HC-HY-15A-05	28.00	32.00	30.90	25.50
16	HC-HY-16A-05	30.00	34.00	32.90	27.50
17	HC-HY-17A-05	32.00	36.00	34.90	29.50
18	HC-HY-18A-05	34.00	38.00	36.90	31.50
19	HC-HY-19A-05	36.00	40.00	38.90	33.50
20	HC-HY-20A-05	38.00	42.00	40.90	35.50

Ordering Information

HC-HY - N*** - * - 05

Pin Type Colour
V-孔座 默认-本色
A-直针 蓝色
B-弯针 黄色
C-弯针 红色
D-定位弯针 绿色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	HY (2.0)单排带扣 直针	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-HY-NA-05	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT								