


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX




绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 5000次以上


塑件(材质): LCP黑色 耐高温260度

接触点(材质): 黄铜C2680, 接触面镀金3U"



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)



规格型号	DIM A	DIM B
BC-22-2P094-B	3.05	1.27
BC-22-3P094-B	4.32	2.54
BC-22-4P094-B	5.59	3.81
BC-22-5P094-B	6.86	5.08
BC-22-6P094-B	8.13	6.35

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司 品名ARTICLE: 电池连接器 图号MODEL: BC-22-NP094-B A4	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05		
绘制DRAWN			视图方法 PROJECTION		
设计DES' D					
审核CHK' D					
批准APPV' D					
比例SCALE:			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	