REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初版发行	2023.3.27
B/0	升 B 版	2024.8.7





技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
2、额定电流：3A，AC，DC；
3、额定电压：250V，AC，DC；
4、温度范围：-25℃~+85℃；
5、接触电阻：≤0.03Ω；
6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
7、耐压：1000V，AC/minute.
8、适用线规：AWG#28 to #24
9、产品料号：

A20003 - n AWB - 03 T1

- n：孔位
- AWB：产品类型（AWB:卧贴针座）
- 03：胶芯材质（03:LCP 米色）
- T1：电镀（T1:镀亮锡）





Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2x2	2.00	5.00	9.00	3.00
2x3	4.00	7.00	11.00	3.00
2x4	6.00	9.00	13.00	3.00
2x5	8.00	11.00	15.00	5.00
2x6	10.00	13.00	17.00	7.00
2x7	12.00	15.00	19.00	9.00
2x8	14.00	17.00	21.00	11.00
2x9	16.00	19.00	23.00	13.00
2x10	18.00	21.00	25.00	15.00
2x11	20.00	23.00	27.00	17.00
2x12	22.00	25.00	29.00	19.00
2x13	24.00	27.00	31.00	21.00
2x14	26.00	29.00	33.00	23.00
2x15	28.00	31.00	35.00	25.00
2x16	30.00	33.00	37.00	27.00



序号	名 称	材 料	数 量	附 注
3	焊片 Solder	黄铜	2	电镀(锡)：整个表面镀底镍20u"MIN,再镀锡100u"MIN..
2	端子 Contact	黄铜	n*2	电镀(锡)：整个表面镀底镍20u"MIN,再镀锡100u"MIN..
1	基座 Base	LCP (UL94V-0)	1	米色

GENERAL TOLERANCES

0.X ±0.25 X.° ±3°
0.XX ±0.12
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWN BY	罗荣程/2024.8.7	
CHK. BY	朱江浩/2024.8.7	
APRV. BY	姚 婷/2024.8.7	

DRAWING NO. H20106-00

浙江深海电子有限公司

SHEET 1 OF 1

PROD. NAME SH-PHB2.0-2XNAWT

PART NO. A20003-nAWB-03T1

TITLE
2.0mm pitch 90° WAFER-SMT TYPE

借用登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期