




技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: -25℃~+85℃.
3. Voltage rating 额定电压: 60V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ
6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO. of contacts	Dimensions					NO. of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
08	5.10	2.40	3.46	4.20		58	25.10	22.40	23.46	24.20	
10	5.90	3.20	4.26	5.00		60	25.90	23.20	24.26	25.00	
12	6.70	4.00	5.06	5.80		62	26.70	24.00	25.06	25.80	
14	7.50	4.80	5.86	6.60		64	27.50	24.80	25.86	26.60	
16	8.30	5.60	6.66	7.40		66	28.30	25.60	26.66	27.40	
18	9.10	6.40	7.46	8.20		68	29.10	26.40	27.46	28.20	
20	9.90	7.20	8.26	9.00		70	29.90	27.20	28.26	29.00	
22	10.70	8.00	9.06	9.80		72	30.70	28.00	29.06	29.80	
24	11.50	8.80	9.86	10.60		74	31.50	28.80	29.86	30.60	
26	12.30	9.60	10.66	11.40		76	32.30	29.60	30.66	31.40	
28	13.10	10.40	11.46	12.20		78	33.10	30.40	31.46	32.20	
30	13.90	11.20	12.26	13.00		80	33.90	31.20	32.26	33.00	
32	14.70	12.00	13.06	13.80		82	34.70	32.00	33.06	33.80	
34	15.50	12.80	13.86	14.60		84	35.50	32.80	33.86	34.60	
36	16.30	13.60	14.66	15.40		86	36.30	33.60	34.66	35.40	
38	17.10	14.40	15.46	16.20		88	37.10	34.40	35.46	36.20	
40	17.90	15.20	16.26	17.00		90	37.90	35.20	36.26	37.00	
42	18.70	16.00	17.06	17.80		92	38.70	36.00	37.06	37.80	
44	19.50	16.80	17.86	18.60		94	39.50	36.80	37.86	38.60	
46	20.30	17.60	18.66	19.40		96	40.30	37.60	38.66	39.40	
48	21.10	18.40	19.46	20.20		98	41.10	38.40	39.46	40.20	
50	21.90	19.20	20.26	21.00		100	41.90	39.20	40.26	41.00	
54	23.50	20.80	21.86	22.60							
56	24.30	21.60	22.66	23.40							

Ordering Information											
HC-PBB 08	-	*	-	N	-	*	-	H*	-	**	-
Pitch	05=0.5mm	08=0.8mm									
1 = 0.8mm											
2 = 0.8mm											
No. of Pins	08P=8Pins	10P=10Pins									
Female											
Plastic Height(H1)	H1.3=1.3mm	H1.5=1.5mm									
Gold	G1.1=1.1mm	G1.2=1.2mm									
Contact Plating	R=Real	P=Plating									
Cap	+Cap										
Post	(+)										

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.8 Pitch双槽立式BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制图	06
			DIM TOL	审核	
			X. X ± 0.30	批准	
			X. XX ± 0.20	比例	
			X. XXX ± 0.10	SCALE	
			Angle ± 3.0°	投影	
序号	变更内容	日期			
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	BTB 0.8 双槽 母座 立贴	版本	A
TITLE	带柱 编带+盖	REV.	
产品料号	HC-PBB08-2-N-F-HX-G1-R-P-06	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	