









标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

No. of Contact	Dimension					
	A	B	C	D	E	F
09	4.30	1.80	2.40	3.03	3.75	3.00
11	4.90	2.40	3.00	3.63	4.35	3.60
13	5.50	3.00	3.60	4.23	4.95	4.20
15	6.10	3.60	4.20	4.83	5.55	4.80
17	6.70	4.20	4.80	5.43	6.15	5.40
19	7.30	4.80	5.40	6.03	6.75	6.00
21	7.90	5.40	6.00	6.63	7.35	6.60
23	8.50	6.00	6.60	7.23	7.95	7.20
25	9.10	6.60	7.20	7.83	8.55	7.80
27	9.70	7.20	7.80	8.43	9.15	8.40
29	10.30	7.80	8.40	9.03	9.75	9.00
31	10.90	8.40	9.00	9.63	10.35	9.60
33	11.50	9.00	9.60	10.23	10.95	10.20
35	12.10	9.60	10.20	10.83	11.55	10.80
39	13.30	10.80	11.40	12.03	12.75	12.00
41	13.90	11.40	12.00	12.63	13.35	12.60
45	15.10	12.60	13.20	13.83	14.55	13.80
51	16.90	14.40	15.00	15.63	16.35	15.60

Long Cover type

Note:

1.Material

- 1.1: Housing: LCP Color:Black or White
1.2: Actuator: LCP OR PA9T Color:Black.
1.3: Contact: Phosphor Bronze.
1.4: LEG: Phosphor Bronze.

2.Plating

- 2.1: Contact: See Part Number.
2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.

3.Rating:

- 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
3.3: Operating Temperature: -55°C~+85°C.

2	端子	铜	点镀金	
1	底座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	FPC座				
				TITLE					
				料 号	HC-FPC-0.3-9P-FHH10				
				PART NO					
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			比 列	SCALE	1 : 1				
			单 位	UNIT	MM		制 图	DRAW	AhYe
X.X : ±0.30 X.X' : ±5"			张 数	1 OF 1	审 核	夏操云			
X.XX : ±0.20 X.XX' : ±2"			PART NO		CHECKED				
			版 本	A	批 准	赵亮亮	APPROVE		

