





标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVEWhen Actuator Is Opened
Scale 2:1

Applicable FPC



Number of Contacts	Dimension				
	A	B	C	D	E
11	4.80	2.40	3.00	3.65	4.30
13	5.40	3.00	3.60	4.25	4.90
15	6.00	3.60	4.20	4.85	5.50
17	6.60	4.20	4.80	5.45	6.10
19	7.20	4.80	5.40	6.05	6.70
21	7.80	5.40	6.00	6.65	7.30
23	8.40	6.00	6.60	7.25	7.90
25	9.00	6.60	7.20	7.85	8.50
27	9.60	7.20	7.80	8.45	9.10
29	10.20	7.80	8.40	9.05	9.70
31	10.80	8.40	9.00	9.65	10.30
33	11.40	9.00	9.60	10.25	10.90
35	12.00	9.60	10.20	10.85	11.50
37	12.60	10.20	10.80	11.45	12.10
39	13.20	10.80	11.40	12.05	12.70
41	13.80	11.40	12.00	12.65	13.30
45	15.00	12.60	13.20	13.85	14.50
49	16.20	13.80	14.40	15.05	15.70
51	16.80	14.40	15.00	15.65	16.30

Note:

1.Material



- 1.1: Housing: LCP Color: Natural
- 1.2: Actuator: LCP OR PA Color: Black
- 1.3: Contact: Phosphor Bronze.
- 1.4: LEG: Phosphor Bronze.

2.Plating


- 2.1: Contact: See Part Number.
- 2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.

3.Rating:

- 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
- 3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
- 3.3: Operating Temperature: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.

FPC/FFC Insert Direction
Recommended P.C.B Layout

2	端子	铜	点镀金	
1	底座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座	
		料 号 PART NO	HC-FPC-0.3-45P-FH10	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X : ± 0.30	X.X' : $\pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX : ± 0.20	X.XX' : $\pm 2^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XXX : ± 0.10	X.XXX' : $\pm 1^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

