





标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN NO.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
4	3.80	1.50	2.60	3.30
5	4.30	2.00	3.10	3.80
6	4.80	2.50	3.60	4.30
7	5.30	3.00	4.10	4.80
8	5.80	3.50	4.60	5.30
9	6.30	4.00	5.10	5.80
10	6.80	4.50	5.60	6.30
11	7.30	5.00	6.10	6.80
12	7.80	5.50	6.60	7.30
13	8.30	6.00	7.10	7.80
14	8.80	6.50	7.60	8.30
15	9.30	7.00	8.10	8.80
16	9.80	7.50	8.60	9.30
17	10.30	8.00	9.10	9.80
18	10.80	8.50	9.60	10.30
20	11.80	9.50	10.60	11.30
22	12.80	10.50	11.60	12.30
24	13.80	11.50	12.60	13.30
26	14.80	12.50	13.60	14.30
28	15.80	13.50	14.60	15.30
30	16.80	14.50	15.60	16.30
40	21.80	19.50	20.60	21.30
n	n*0.5+1.80	(n-1)*0.5	n*0.5+0.6	n*0.5+1.30



NOTES:

1. MATERIAL:


HOUSING: LCP, COLOR: NATURAL.
COVER: LCP OR PA . COLOR: BLACK.
CONTACT: COPPER ALLOY;
LEG: COPPER ALLOY;

2. PLATING:


CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.
LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.

3. RATING:

CURRENT RATING: 0.4A AC/DC
VOLTAGE RATING: 50V AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C;



Applicable FPC



RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

2	端子	铜	点镀金	
1	底座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座
			料 号 PART NO	HC-FPC-0.5-22P-FH10
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X : ±0.30 X.X* : ±5*		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX : ±0.20 X.XX* : ±2*		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

