





标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

| PIN NO. | DIM. A     | DIM. B    | DIM. C    | DIM. D     |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 4       | 3.80       | 1.50      | 2.60      | 3.30       |
| 5       | 4.30       | 2.00      | 3.10      | 3.80       |
| 6       | 4.80       | 2.50      | 3.60      | 4.30       |
| 7       | 5.30       | 3.00      | 4.10      | 4.80       |
| 8       | 5.80       | 3.50      | 4.60      | 5.30       |
| 9       | 6.30       | 4.00      | 5.10      | 5.80       |
| 10      | 6.80       | 4.50      | 5.60      | 6.30       |
| 11      | 7.30       | 5.00      | 6.10      | 6.80       |
| 12      | 7.80       | 5.50      | 6.60      | 7.30       |
| 13      | 8.30       | 6.00      | 7.10      | 7.80       |
| 14      | 8.80       | 6.50      | 7.60      | 8.30       |
| 15      | 9.30       | 7.00      | 8.10      | 8.80       |
| 16      | 9.80       | 7.50      | 8.60      | 9.30       |
| 17      | 10.30      | 8.00      | 9.10      | 9.80       |
| 18      | 10.80      | 8.50      | 9.60      | 10.30      |
| 20      | 11.80      | 9.50      | 10.60     | 11.30      |
| 22      | 12.80      | 10.50     | 11.60     | 12.30      |
| 24      | 13.80      | 11.50     | 12.60     | 13.30      |
| 26      | 14.80      | 12.50     | 13.60     | 14.30      |
| 28      | 15.80      | 13.50     | 14.60     | 15.30      |
| 30      | 16.80      | 14.50     | 15.60     | 16.30      |
| 40      | 21.80      | 19.50     | 20.60     | 21.30      |
| n       | n*0.5+1.80 | (n-1)*0.5 | n*0.5+0.6 | n*0.5+1.30 |



## NOTES:

## 1. MATERIAL:


HOUSING: LCP, COLOR: NATURAL.  
COVER: LCP OR PA . COLOR: BLACK.  
CONTACT: COPPER ALLOY;  
LEG: COPPER ALLOY;

## 2. PLATING:


CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.  
LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL.

## 3. RATING:

CURRENT RATING: 0.4A AC/DC  
VOLTAGE RATING: 50V AC/DC  
TEMPERATURE RANGE: -55°C~+85°C;



Applicable FPC



RECOMMEND PCB LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05

|    |    |     |       |    |
|----|----|-----|-------|----|
| 2  | 端子 | 铜   | 点镀金   |    |
| 1  | 底座 | LCP | 本色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质  | 电镀/颜色 | 备注 |

|                                                                                       |             |                |                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 深圳市虹成电子有限公司 |                | 品 名<br>TITLE   | FPC座                                                                                  |
|                                                                                       |             |                | 料 号<br>PART NO | HC-FPC-0.5-24P-FH10                                                                   |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                                              |             | 比 例<br>SCALE   | 1:1            |  |
| X.X : ±0.30 X.X* : ±5*                                                                |             | 单 位<br>UNIT    | MM             | 制 图<br>DRAW                                                                           |
| X.XX : ±0.20 X.XX* : ±2*                                                              |             | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1         | 审 核<br>CHECKED                                                                        |
|                                                                                       |             | 版 本<br>REV     | A              | 批 准<br>APPROVE                                                                        |
|                                                                                       |             |                |                | 夏操云                                                                                   |
|                                                                                       |             |                |                | 赵亮亮                                                                                   |

