





- 技术要求:
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，变形，起泡污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
 2. 材料: 磷铜，厚度0.2mm；
 3. 表面处理: 镀锡；
 4. 额定功率: 250V AC/DC 3A；
 5. 温度范围: -25~+85C；
 6. 接触电阻: $\leq 0.22 \Omega$ ；
 7. 绝缘电阻: $\geq 500M \Omega$ ；
 8. 耐压: 1000V AC/Min；
 9. 适用线规: AWG28#~22#。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 HMTCONN Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO.	TITLE:
.XX ±0.20	X.X° ±1°	HMT-VH3.96-DZ-211	VH3.96 端子
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	DESIGN: James	CUSTOMER
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	SIZE A4
		APPD: Sophia	UNITS MM
			SCALE N:A
			SHEET 1/1