




符合RoHS环保要求



P.C.B. LAYOUT C.B. LAYOUT
NO. 201508 NO. 201508

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

- 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Thernmaplastics,

- 端子: Contact: Copper Alloy C2680

- 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 端子: Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀60U”(MIN)—100U锡,”镀金1U”

- 外壳: Shell:

铁壳四周镀80U”(MIN)镍, 铜壳四周镀60—80U”(MIN)镍
Nickel Plating

成品 ? MANUFACTURE DWG		东莞市文章济美电子有限公司									
公差 ? 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	日期 DATE	? 位 UNIT	MM	制 ? DRAWING	DRAWING	DWG NO.	DWGNO.		
.X±0.15	X.±5°	? 核 CHECKED	CHECKED	比 例 SCALE	1 : 1	? ? DESIGN	JME	品 名 NAME	USB-3.0AF-ZCL15.1-B		
.XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE	APPROVE	角 法 VIEW	⊕ ⊖			版 本 VER	VER	? ? SHEET	002