



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE






适用线路板(PCB LAYOUT)







型号	CKT	A	B	C
WF-1F200H4P	2*2	2.00	6.00	3.20
WF-1F200H6P	2*3	4.00	8.00	3.20
WF-1F200H8P	2*4	6.00	10.00	3.00
WF-1F200H10P	2*5	8.00	12.00	5.00
WF-1F200H12P	2*6	10.00	14.00	7.00
WF-1F200H14P	2*7	12.00	16.00	9.00
WF-1F200H16P	2*8	14.00	18.00	11.00
WF-1F200H18P	2*9	16.00	20.00	13.00
WF-1F200H20P	2*10	18.00	22.00	15.00
WF-1F200H22P	2*11	20.00	24.00	17.00
WF-1F200H24P	2*12	22.00	26.00	19.00
WF-1F200H26P	2*13	24.00	28.00	21.00
WF-1F200H28P	2*14	26.00	3.00	23.00
WF-1F200H30P	2*15	28.00	32.00	25.00
WF-1F200H32P	2*16	30.00	34.00	27.00
WF-1F200H36P	2*18	34.00	38.00	31.00
WF-1F200H40P	2*20	38.00	42.00	35.00
WF-1F200H44P	2*22	42.00	46.00	39.00

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.工作温度:-40°C~+105°C.

3.适用线规:AWG#28~#22.

4.额定电压:250V DC/AC(rms).

5.额定电流:3.0A AC,DC.

6.接触电阻:≤20mΩ.

7.耐压值:800V AC/minute.

8.绝缘电阻:≥1000MΩ.

序号	名称	材质
1	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
2	2.0A型双排卧式短端子	铜合金/表面镀锡
3	2.0A型双排卧式长端子	铜合金/表面镀锡

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.50
x.x	±0.20
x.xx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°
X.°	
X.X°	

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 2.0 Pitch A型 双排 卧式

DWG. NO.: WF-1F200HXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-1F200HXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL