





MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE
序号	品名	材质		
①	0.8—C型卧式WTB胶芯	LCP UL94 V-0 自然色		
②	0.8—C型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡		
③	0.8—C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡		
④	0.8—C型立式WTB吸盖	LCP UL94 V-0 黑色		



技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 30V, AC/DC 。
4. 耐电压: 200V, AC/minute 。
5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
7. 额定电流: 0.5A AC/DC 。



Part No	CKT	A	B
WAFER-0.8-2PLT	2	0.80	3.80
WAFER-0.8-3PLT	3	1.60	4.60
WAFER-0.8-4PLT	4	2.40	5.40
WAFER-0.8-5PLT	5	3.20	6.20
WAFER-0.8-6PLT	6	4.00	7.00
WAFER-0.8-7PLT	7	4.80	7.80
WAFER-0.8-8PLT	8	5.60	8.60
WAFER-0.8-9PLT	9	6.40	9.40
WAFER-0.8-10PLT	10	7.20	10.20
WAFER-0.8-11PLT	11	8.00	11.00
WAFER-0.8-12PLT	12	8.80	11.80
WAFER-0.8-13PLT	13	9.60	12.60
WAFER-0.8-14PLT	14	10.40	13.40
WAFER-0.8-15PLT	15	11.20	14.20

Part No	CKT	A	B
WAFER-0.8-16PLT	16	12.00	15.00
WAFER-0.8-17PLT	17	12.80	15.80
WAFER-0.8-18PLT	18	13.60	16.60
WAFER-0.8-19PLT	19	14.40	17.40
WAFER-0.8-20PLT	20	15.20	18.20
WAFER-0.8-21PLT	21	16.00	19.00
WAFER-0.8-22PLT	22	16.80	19.80
WAFER-0.8-23PLT	23	17.60	20.60
WAFER-0.8-24PLT	24	18.40	21.40
WAFER-0.8-25PLT	25	19.20	22.20
WAFER-0.8-26PLT	26	20.00	23.00
WAFER-0.8-27PLT	27	20.80	23.80
WAFER-0.8-28PLT	28	21.60	24.60

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

X.: ± 0.50 X.X: ± 0.20 X.XX: ± 0.10

ANGLES:

 $\pm 1^{\circ}$ 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE:

0.80 Pitch C型立式WTB

PAR WAFER-0.8-NPLT

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A