


REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE


技术指标(Technical Index):

1.工作温度(Temperature range):-40°C~+105°C.
2.适用线规(Apply to gauge):AWG#28~#22
3.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
4.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
5.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
6.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):800V AC/minute.
7.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.











0.10	2*2P~2*5P
0.13	2*6P~2*20P





2P 结构样式

序号	品名	材质
①	PHD立贴WTB胶芯	米色 LCP UL94V-0
②	PHD立贴(连续)端子	铜合金/表面镀锡
③	PHD2.0立贴WTB膜盖	米色 LCP UL94V-0

Part No	Pin	A	B
WF-1E200K4P	2*2	2.00	6.00
WF-1E200K6P	2*3	4.00	8.00
WF-1E200K8P	2*4	6.00	10.00
WF-1E200K10P	2*5	8.00	12.00
WF-1E200K12P	2*6	10.00	14.00
WF-1E200K14P	2*7	12.00	16.00
WF-1E200K16P	2*8	14.00	18.00
WF-1E200K18P	2*9	16.00	20.00
WF-1E200K20P	2*10	18.00	22.00
WF-1E200K22P	2*11	20.00	24.00
WF-1E200K24P	2*12	22.00	26.00
WF-1E200K26P	2*13	24.00	28.00
WF-1E200K28P	2*14	26.00	30.00
WF-1E200K30P	2*15	28.00	32.00
WF-1E200K32P	2*16	30.00	34.00
WF-1E200K36P	2*18	34.00	38.00
WF-1E200K40P	2*20	38.00	42.00

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
.X	±0.25
.XX	±0.12
.XXX	±0.05
GENERAL ANGLE:	
X°	±3°
X.X°	±0.5°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: 2.0 Pitch D型 双排 立贴

DWG. NO.: WF-1E200KXP

PART NO.: WF-1E200KXP

CHECKED: MAX

DRAWN: ELLA

APPROVED: WILL

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1of 1	A4	bxconn