REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE









Part No	CKT	A	B
WF-1B200K4P	2*2	2.0	6.0
WF-1B200K6P	2*3	4.0	8.0
WF-1B200K8P	2*4	6.0	10.0
WF-1B200K10P	2*5	8.0	12.0
WF-1B200K12P	2*6	10.0	14.0
WF-1B200K14P	2*7	12.0	16.0
WF-1B200K16P	2*8	14.0	18.0
WF-1B200K18P	2*9	16.0	20.0
WF-1B200K20P	2*10	18.0	22.0
WF-1B200K22P	2*11	20.0	24.0
WF-1B200K24P	2*12	22.0	26.0
WF-1B200K26P	2*13	24.0	28.0
WF-1B200K28P	2*14	26.0	30.0
WF-1B200K30P	2*15	28.0	32.0
WF-1B200K32P	2*16	30.0	34.0
WF-1B200K34P	2*17	32.0	36.0
WF-1B200K36P	2*18	34.0	38.0
WF-1B200K38P	2*19	36.0	40.0
WF-1B200K40P	2*20	38.0	42.0



适用线路板(PCB Layout)

技术指标(Technical Index):

1.工作温度(Temperature range):-40°C~+105°C.
2.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.
5.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):
800V AC/minute.
6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

序号	品名	材质
①	PHD2.0弯针WTB胶芯	PA66加玻纤 UL94 V-0 米色
②	PHD2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.X	±0.50
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
GENERAL ANGLE:	
X°	±1°
X.X°	

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: PHD2.0 双排弯插

DWG. NO.: WF-1B200KXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-1B200KXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED: WILL
mm	none	1of 1	A4	bxconn	

BXCONN