REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-40°C~+105°C(含通电时的温度上升值).
3.额定电压:30V,AC/DC.
4.接触电阻:初期≤0.02Ω,环境试验后≤0.04Ω.
5.绝缘电阻:≥100MΩ min.
6.额定电流:0.5A,AC/DC
(使用AWG#28~#32,O.D 0.6mm MAX).
7.耐电压: AC 200V/1分钟.

材质:

1.LCP 本色





Part No	CKT	A	B	C	D
WF-1D008A2P	2	0.80	1.80	2.30	4.30
WF-1D008A3P	3	1.60	2.60	3.10	5.10
WF-1D008A4P	4	2.40	3.40	3.90	5.90
WF-1D008A5P	5	3.20	4.20	4.70	6.70
WF-1D008A6P	6	4.00	5.00	5.50	7.50
WF-1D008A7P	7	4.80	5.80	6.30	8.30
WF-1D008A8P	8	5.60	6.60	7.10	9.10
WF-1D008A9P	9	6.40	7.40	7.90	9.90
WF-1D008A10P	10	7.20	8.20	8.70	10.70
WF-1D008A11P	11	8.00	9.00	9.50	11.50
WF-1D008A12P	12	8.80	9.80	10.30	12.30
WF-1D008A13P	13	9.60	10.60	11.10	13.10
WF-1D008A14P	14	10.40	11.40	11.90	13.90
WF-1D008A15P	15	11.20	12.20	12.70	14.70
WF-1D008A16P	16	12.00	13.00	13.50	15.50
WF-1D008A17P	17	12.80	13.80	14.30	16.30
WF-1D008A18P	18	13.60	14.60	15.10	17.10
WF-1D008A19P	19	14.40	15.40	15.90	17.90
WF-1D008A20P	20	15.20	16.20	16.70	18.70
WF-1D008A21P	21	16.00	17.00	17.50	19.50
WF-1D008A22P	22	16.80	17.80	18.30	20.30
WF-1D008A23P	23	17.60	18.60	19.10	21.10
WF-1D008A24P	24	18.40	19.40	19.90	21.90
WF-1D008A25P	25	19.20	20.20	20.70	22.70



GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.50
x.x	±0.20
x.xx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.8 Pitch C型 公头胶壳

DWG. NO.: WF-1D008AXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-1D008AXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED: WILL
mm	none	1of 1	A4	bxconn	