







版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2019/03/27

序号	品名	材质
①	1.0无盖卧式芯胶 (H=2.9)	LCP UL94V-0 黑色
②	1.0无盖卧式端子 (H=2.9)	铜合金/表面镀锡



SECTION A-A



Applicable Flat Cable

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.0	5.05	6.00
5	4.0	6.05	7.00
6	5.0	7.05	8.00
7	6.0	8.05	9.00
8	7.0	9.05	10.00
9	8.0	10.05	11.00
10	9.0	11.05	12.00
11	10.0	12.05	13.00
12	11.0	13.05	14.00
13	12.0	14.05	15.00
14	13.0	15.05	16.00
15	14.0	16.05	17.00
16	15.0	17.05	18.00
17	16.0	18.05	19.00
18	17.0	19.05	20.00
19	18.0	20.05	21.00
20	19.0	21.05	22.00
21	20.0	22.05	23.00
22	21.0	23.05	24.00
23	22.0	24.05	25.00
24	23.0	25.05	26.00
25	24.0	26.05	27.00
26	25.0	27.05	28.00
27	26.0	28.05	29.00
28	27.0	29.05	30.00
29	28.0	30.05	31.00
30	29.0	31.05	32.00

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 50V, AC(per pin)/DC等效。
- 额定电流: 0.5A。
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
- 耐压: 500V, AC/minute。
- 产品料号:


WW1029010-*** * *-***

NO OF CKT (产品PIN数) 流水码

Plating (电镀方式) Packing (包装方式)

0: 端子全雾锡 T: TUBE管装

3: 端子全亮锡 R: TAPE & REEL卷装



P. C. B Layout



一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 0.10
X ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	1.0 Pitch 无盖卧式双面接 (H=2.9)	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WW1029010-***-***	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A