


REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE







技术指标:

1.温度范围:−25°C~+85°C.
2.额定电压:250V AC,DC.
3.耐电压:800V AC/minute.
4.接触电阻:≤20mΩ .
5.绝缘电阻:≥1000MΩ.
6.额定电流: 3A AC,DC.

材料: 1.塑胶:PA66 白色

型号	CKT	A	B	C
WF−1D200H4P	2*2	2.00	7.00	2.90
WF−1D200H6P	2*3	4.00	9.00	3.10
WF−1D200H8P	2*4	6.00	11.00	4.30
WF−1D200H10P	2*5	8.00	13.00	6.30
WF−1D200H12P	2*6	10.00	15.00	8.30
WF−1D200H14P	2*7	12.00	17.00	6.30
WF−1D200H16P	2*8	14.00	19.00	8.30
WF−1D200H18P	2*9	16.00	21.00	14.30
WF−1D200H20P	2*10	18.00	23.00	14.30
WF−1D200H22P	2*11	20.00	25.00	14.30
WF−1D200H24P	2*12	22.00	27.00	14.30
WF−1D200H26P	2*13	24.00	29.00	14.30
WF−1D200H28P	2*14	26.00	31.00	14.30
WF−1D200H30P	2*15	28.00	33.00	14.30
WF−1D200H32P	2*16	30.00	35.00	14.30
WF−1D200H44P	2*22	42.00	47.00	14.30

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.30
x.x	±0.25
x.xx	±0.15
GENERAL ANGLE:	
X°	±5°
X.X°	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: PHB2.0 公头胶壳

DWG. NO.: WF−1D200HXP | CHECKED: MAX

PART NO.: WF−1D200HXP | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL