
REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A1	N/A		产品新模开发，料号变更	2025.09.05	阿树
A3	N/A		产品材质变更，料号变更	2025.11.28	阿树



规格 Specification：
1.Voltage rating额定电压：250V AC/DC.
2.Current Rating额定电流：3A AC/DC.
3.Withstanding Voltage耐电压：1500V AC/Minute.
4.Temperature Rangel温度范围：−40℃~+125℃.
5. Contact Resistance接触电阻：20 mΩ Max.
6.Insulation Resistance绝缘电阻：1000 MΩ Min.

PART NO.:

X9555 T−P SN−A1
① ② ③ ④ ⑤

①Series Number.
②Category: T−terminal
③Material: P−Phosphorous bronze
④Finish: SN−Tin plated
⑤Other Types：A1−Tight Type（紧端）

PART NO	Material	Wire Range	Finish	Suitable XKB Housing
X9555T−PSN−A1	Phosphor Bronze	AWG#22−26	Tin−Plated	X9555H−E(2x02~2x13) X9555H−E3(2x02~2x13) X9555H−E2(2x02~2x13)

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB 星标 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: 2.54mm Pitch Terminal
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: X9555T−PSN−A1
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.:

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A3