
REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE





技术指标:


1.温度范围:-25°C~85°C.
2.额定电压:150V AC,DC.
3.耐电压:500V AC/minute.
4.接触电阻:≤20mΩ(Initial) per contact, ≤40mΩ Change allowed.
5.绝缘电阻:≥500MΩ.
6.额定电流:1A AC,DC.


材质:

1.塑胶:PA66









型号	CKT	A	B	C
WF-1D125E10P	2*5	10.50	5.00	7.86
WF-1D125E12P	2*6	11.75	6.25	9.11
WF-1D125E14P	2*7	13.00	7.50	10.36
WF-1D125E16P	2*8	14.25	8.75	11.61
WF-1D125E18P	2*9	15.50	10.00	12.86
WF-1D125E20P	2*10	16.75	11.25	14.11
WF-1D125E22P	2*11	18.00	12.50	15.36
WF-1D125E24P	2*12	19.25	13.75	16.61
WF-1D125E28P	2*14	21.75	16.25	19.11
WF-1D125E30P	2*15	23.00	17.50	20.36
WF-1D125E32P	2*16	24.25	18.75	21.61
WF-1D125E34P	2*17	25.50	20.00	22.86
WF-1D125E36P	2*18	26.75	21.25	24.11
WF-1D125E38P	2*19	28.00	22.50	25.36
WF-1D125E40P	2*20	29.25	23.75	26.61
WF-1D125E42P	2*21	30.50	25.00	27.86
WF-1D125E44P	2*22	31.75	26.25	29.11
WF-1D125E46P	2*23	33.00	27.50	30.36
WF-1D125E48P	2*24	34.25	28.75	31.61
WF-1D125E50P	2*25	35.50	30.00	32.86

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
X.X	±0.30
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
GENERAL ANGLE:	
X°	±5°
X.X°	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: DF1.25 双排 公头胶壳

DWG. NO.: WF-1D125EXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF-1D125EXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL

BXCONN