





序号	品名	材质
①	0.8-C型卧式WTB胶壳	LCP UL94 V-0 自然色
②	0.8-C型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8-C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡




Part No	CKT	A	B
XY-0.8-2A61	2	0.80	3.80
XY-0.8-3A61	3	1.60	4.60
XY-0.8-4A61	4	2.40	5.40
XY-0.8-5A61	5	3.20	6.20
XY-0.8-6A61	6	4.00	7.00
XY-0.8-7A61	7	4.80	7.80
XY-0.8-8A61	8	5.60	8.60
XY-0.8-9A61	9	6.40	9.40
XY-0.8-10A61	10	7.20	10.20
XY-0.8-11A61	11	8.00	11.00
XY-0.8-12A61	12	8.80	11.80
XY-0.8-13A61	13	9.60	12.60
XY-0.8-14A61	14	10.40	13.40
XY-0.8-15A61	15	11.20	14.20

Part No	CKT	A	B
XY-0.8-16A61	16	12.00	15.00
XY-0.8-17A61	17	12.80	15.80
XY-0.8-18A61	18	13.60	16.60
XY-0.8-19A61	19	14.40	17.40
XY-0.8-20A61	20	15.20	18.20
XY-0.8-21A61	21	16.00	19.00
XY-0.8-22A61	22	16.80	19.80
XY-0.8-23A61	23	17.60	20.60
XY-0.8-24A61	24	18.40	21.40
XY-0.8-25A61	25	19.20	22.20
XY-0.8-26A61	26	20.00	23.00
XY-0.8-27A61	27	20.80	23.80
XY-0.8-28A61	28	21.60	24.60

技术指标:

1. 塑件表面应光滑, 无毛边, 无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 30V, AC/DC。
4. 耐压: 200V, AC/minute。
5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
7. 额定电流: 0.5A AC/DC。



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.5	X.*±1°	APR.	Alex	TITLE: 0.80 Pitch C型WTB	
.XX±0.2		CHK.	Jack	DWG NO. XY-0.8-NA61	
.XXX±0.1		DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
		SIZE	A4	SCALE	1:1
		SHEET	1/1	REV.	A