








标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	精 准 APPROVE




SECTION A-A



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额 定 值: DC30V 3.0A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

4	静片	铜	镀铜锡	
3	动片	铜	镀铜锡	
2	中片	铜	镀铜锡	
1	底座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		DC座		
料 号 PART NO		HC-DC-0080-1.0-03A		
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5 X. ° ± 5°		单 位 UNIT	MM	
.X ± 0.35 .X° ± 2°		张 数 PART NO	1 OF 1	
.XX ± 0.25 .XX° ± 1°		版 本 REV	A	
.XXX ± 0.15 .XXX° ± 0.5°		制 图 DRAW	AhYe	
		审 核 CHECKED	夏操云	
		批 准 APPROVE	赵亮亮	