







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

- 1. 额定值: DC30V0.5A
- 2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4. 耐电压: 500VAC
- 5. 插拔力: 3N~30N
- 6. 使用寿命: 5000次
- 7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

4	弯片	铜	镀铜锡	
3	芯针	铁针	镀铜锡	
2	弹片	锰钢	镀锡	
1	基座	PBT	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-005-2.0-01B

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW	AhYe	
X. ± 0.5	X. $^{\circ} \pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM			
.X ± 0.3	.X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.XX ± 0.2	.XX $^{\circ} \pm 1^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XXX ± 0.1	.XXX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$					