





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE




规格:


1. 额定值: DC24V 1A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸




P. C. B 设计参考尺寸



电路示意图

3	后盖	LCP	灰色	
3	PIN针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-013-2. 0-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.± 0.5	X.± 5'	单 位 UNIT	MM	
.X± 0.3	.X'± 2'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX± 0.2	.XX'± 1'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX± 0.1	.XXX'± 0.5'			夏操云
				赵亮亮

