

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	精 准 APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D

E


F

G




规格:


1. 额 定 值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	DC座	
				TITLE		
				料 号	HC-DC-002-1. 3-03A	
一般公差 TOLERANCE			比 列	1:1		
X. ± 0.5 X.° ± 5°			单 位	MM	制 图	
.X ± 0.35 .X.° ± 2°			张 数	审 核	AhYe	
.XX ± 0.25 .XX.° ± 1°			1 OF 1	CHECKED	夏操云	
.XXX ± 0.15 .XXX.° ± 0.5°			版 本	批 准	赵亮亮	
			REV	APPROVE		