

1	2	3	4	5	6
A	(1)Product main performance/产品主要性能指标 Endurance (Shell)/壳体拔插次数: 5000 Operating Temperature/工作温度: -55° C~+170° C Humidity(max)/最大潮湿:<=95% [at 60 deg C / 140 F] Vibration/振动:15 g [10 Hz - 2000 Hz] Shock Resistance/冲击:100 g [6 ms] Salt Spray Corrosion/盐雾:>144 hr Shielding (min)/屏蔽性能:75 dB (10 MHz) Shielding(min)/屏蔽性能:40 dB (1 GHz) P op(max)/最大环境压力:60 bar (870 psi) OTHER CHARACTERISTICS /其他性能 Housing Material/壳体材料: 外壳体为铜合金, 表面镀铬镍 Insulator/绝缘体材料:PPS Contact PIN/接触针芯: Gold plated phosphor bronze/磷青铜镀金 IP rating(when mated)/防水等级(插合时): IP50				