









| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 精 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |




A-A



推荐插头尺寸



电路示意图




P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额 定 值: DC30V 10A
2. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 4  | 外壳  | 铜    | 镀铜锡   |     |
| 3  | 芯针  | 锌合金  | 镀铜锡   |     |
| 2  | 弹片  | 铜    | 镀铜锡   |     |
| 1  | 底座  | PA9T | 黑色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |

|                                                                                                   |              |                                                                                       |        |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  深圳市虹成电子有限公司 |              | 品 名<br>TITLE                                                                          |        | DC座                                                                                   |      |
|                                                                                                   |              | 料 号<br>PART NO                                                                        |        | HC-DC-0052-3. 0-02A                                                                   |      |
| 一般公差<br>TOLERANCE                                                                                 |              | 比 列<br>SCALE                                                                          | 1:1    |  |      |
| X. ± 0.5                                                                                          | X. ° ± 5°    | 单 位<br>UNIT                                                                           | MM     | 制 图<br>DRAW                                                                           | AhYe |
| .X ± 0.35                                                                                         | .X° ± 2°     | 张 数<br>PART NO                                                                        | 1 OF 1 | 审 核<br>CHECKED                                                                        | 夏操云  |
| .XX ± 0.25                                                                                        | .XX° ± 1°    | 版 本<br>REV                                                                            | A      | 批 准<br>APPROVE                                                                        | 赵亮亮  |
| .XXX ± 0.15                                                                                       | .XXX° ± 0.5° |  |        |                                                                                       |      |