


邮箱 : hooya89@hooya.hk
 电话 : 0769-82310511-867

<i>PIN</i>	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
<i>APPD.</i>	✓	



P.C.B LAYOUT

					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED									
6	DC005 实芯针	BRASS	1	Ni PLATED	UP TO 5mm:±0.1	ANGULAR	A0	2022.09.12	首次发行			GYW		
5	DC005A 4#FLAT PIECE	BRASS	1	Ag PLATED	ABOVE 5mm:±0.2	±1°	NO	DATE	REVISIONS			BY	APPD	
4	DC005A 2#CURVE PIECE	BRASS	1	Ag PLATED	TITLE:DC JACK			UNIT : MM		ROHS	DWN			
3	DC005A 3#SPRING	Phosphor bronze	1	Ag PLATED	MODEL: DC-005A-2.0-PU-SP(UL)			SCALE: 4:1		COMPLIANT	CHK'D			
2	DC005 COVER	PBT	1	BLACK	 DONGGUANG HAOYU ELECTRONICS CO., LTD 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司							APPD		
1	DC005 CASE	PBT/PA66	1	BLACK										
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING								PRO.AGL:		REV : A0

Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications - Component

E509849

Marking: Company name and model designation on the device or carton.

Last Updated on 2020-05-11

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2020 UL LLC”