


	深圳市虹成电子有限公司		品 名		网口	
			料 号		HC-WK88-115-LDKH	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1			
±0.15mm		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	
						

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V/1min
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s



P.C.B参考图