

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D

E




F

G





规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$




电路示意图

推荐插头尺寸



P. C. B 设计参考尺寸

5	面板	不锈钢	镀镍	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀金	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PA9T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-071-2.0-03C	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. $\pm$ 0.5 X.° $\pm$ 5° .X $\pm$ 0.35 .X° $\pm$ 2° .XX $\pm$ 0.25 .XX° $\pm$ 1° .XXX $\pm$ 0.15 .XXX° $\pm$ 0.5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				AhYe 夏操云 赵亮亮

