







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





- 规格:
1. 额定值: DC30V 10A
 2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 4. 耐电压: 500VAC
 5. 插拔力: 3N~30N
 6. 使用寿命: 5000次
 7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



电路示意图

推荐插头尺寸



P. C. B 设计参考尺寸

4	外壳	铁	镀镍	
3	芯针	铜	镀金	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PA9T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-071-2.5-01C

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE	
X. ± 0.5	X.° $\pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
.X ± 0.35	.X° $\pm 2^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1						
.XX ± 0.25	.XX° $\pm 1^{\circ}$	版 本 REV	A						
.XXX ± 0.15	.XXX° $\pm 0.5^{\circ}$								

