

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE精 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D


E

F



G



推荐插头尺寸



电路示意图




P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额 定 值: DC24V 1A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

3	芯针	合金铜	镀铜锡	
2	弹片	锰钢	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品名	材 质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE		DC座	
		料 号 PART NO		HC-DC-013-2.0-02C	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.X ± 0.35	.X ° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XX ± 0.25	.XX ° ± 1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
.XXX ± 0.15	.XXX ° ± 0.5°				