

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D


E

F


G



推荐插头尺寸



电路示意图




P. C. B 设计参考尺寸

规格:

1. 额 定 值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-006-1.3-03A	
一般公差 TOLERANCE		比 例 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ± 0.35	.X ° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX ± 0.25	.XX ° ± 1°	版 本 REV	A	夏 操 云
.XXX ± 0.15	.XXX ° ± 0.5°			赵 亮 亮

