







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

规格:


1. 额定值: DC30V 2.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品名 TITLE	DC座
				料号 PART NO	HC-DC-005-2.0-03A
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1		
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
.X ± 0.3	.X° ± 2°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
.XX ± 0.2	.XX° ± 1°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮
.XXX ± 0.1	.XXX° ± 0.5°				