






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE




- 规格:
- 1. 额定值: DC30V0.5A
 - 2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 - 4. 耐电压: 500VAC
 - 5. 插拔力: 3N~30N
 - 6. 使用寿命: 5000次
 - 7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	锰钢	镀镍锡	
1	基座	PBT	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-005C-1.3-02A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE		
X. ± 0.5	X.° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.X ± 0.3	.X° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XX ± 0.2	.XX° ± 1°	版 本 REV	A	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XXX ± 0.1	.XXX° ± 0.5°									