









标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


PIN	φ2.0	φ2.5
APPO		



电路示意图



推荐插头尺寸




P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	DC座	
		料号 PART NO	HC-DC-050-2.0-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
.X ± 0.3	.X ° ± 2°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
.XX ± 0.2	.XX ° ± 1°	版本 REV	A	批准 APPROVE
.XXX ± 0.1	.XXX ° ± 0.5°			夏操云
				赵亮亮

