

| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 核 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |
|             |                                 |               |             |                |

A

B





C

D


E

F


G



推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V0.5A
2. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

| 3   | 芯针  | 铜   | 镀铜锡   |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| 2   | 弹片  | 锰钢  | 镀锡    |     |
| 1   | 基座  | PBT | 黑色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |

|                                          |               |                |                |                   |      |
|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------|
|                                          | 深圳市虹成电子有限公司   |                | 品 名<br>TITLE   | DC座               |      |
|                                          |               |                | 料 号<br>PART NO | HC-DC-005-2.0-02A |      |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |               | 比 列<br>SCALE   | 1:1            |                   |      |
| X. ± 0.5                                 | X. ° ± 5°     | 单 位<br>UNIT    | MM             | 制 图<br>DRAW       | AhYe |
| .X ± 0.3                                 | .X ° ± 2°     | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1         | 审 核<br>CHECKED    | 夏操云  |
| .XX ± 0.2                                | .XX ° ± 1°    | 版 本<br>REV     | A              | 批 准<br>APPROVE    | 赵亮亮  |
| .XXX ± 0.1                               | .XXX ° ± 0.5° |                |                |                   |      |