






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE




规格:


- 1. 额定值: DC30V 2.5A
- 2. 接触电阻: ≤30mΩ
- 3. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 4. 耐电压: 500VAC
- 5. 插拔力: 3N~30N
- 6. 使用寿命: 5000次
- 7. 使用温度: -20℃~+80℃



推荐插头尺寸




电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-005-2.5-03A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ± 0.3	.X ° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX ± 0.2	.XX ° ± 1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX ± 0.1	.XXX ° ± 0.5°			

