





SCHEMATIC




MATING PLUG Ø5.50

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ±0.05)

规格:

1. 额 定 值: DC12V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐 电 压: 500VAC
5. 插 拔 力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

5	面板	不锈钢	本色	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀金	
2	弹片	铜	镀银	
1	底座	LCP	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-0125-2.0-03A	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ± 0.35	.X ° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX ± 0.25	.XX ° ± 1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX ± 0.15	.XXX ° ± 0.5°	夏操云		赵亮亮

