






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC24V 3A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

5	面板	不锈钢	本色	
4	外壳	铜	镀铜锡	
3	芯针	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	底座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		DC座		
料 号 PART NO		HC-DC-044A-2.5-03A		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X.° $\pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X ± 0.3	.X° $\pm 2^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX ± 0.2	.XX° $\pm 1^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX ± 0.1	.XXX° $\pm 0.5^{\circ}$			夏操云
				赵亮亮

