







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



电路示意图

MATING PLUG $\phi 5.50$

规格:

1. 额定值: DC30V 2A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

3	螺母	铜	镀铜锡	
2	弹片	铜	镀铜锡	
1	基座	PBT	黑色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	DC座	
		料 号 PART NO	HC-DC-022B-2.0-03C	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X $\pm$ 0.5	X $\pm$ 5'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
.X $\pm$ 0.35	.X $\pm$ 2'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
.XX $\pm$ 0.25	.XX $\pm$ 1'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
.XXX $\pm$ 0.15	.XXX $\pm$ 0.5'			夏操云
				赵亮亮

