







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO./DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN


Ø2.0

Ø2.5


APPO



MATING PLUG



SECTION A-A

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)

规格:

1. 额定值: DC24V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

4	外壳	铁	镀镍	
3	芯针	铜	镀镍	
2	弹片	铜	镀锡	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	DC座	
		料号 PART NO	HC-DC-5501-2.0-01B	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
.X ± 0.35	.X° ± 2°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
.XX ± 0.25	.XX° ± 1°	版本 REV	A	批准 APPROVE
.XXX ± 0.15	.XXX° ± 0.5°	夏操云 赵亮亮		

