







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





规格:

- 1. 额定值: DC30V 10A
- 2. 接触电阻: ≤30mΩ
- 3. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 4. 耐电压: 500VAC
- 5. 插拔力: 3N~30N
- 6. 使用寿命: 5000次
- 7. 使用温度: -20℃~+80℃



推荐插头尺寸

电路示意图



P. C. B 设计参考尺寸

5	面板	不锈钢	镀镍	
4	外壳	铜	镀镍	
3	芯针	铜	镀金	
2	弹片	铜	镀银	
1	基座	PA9T	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	DC座
料 号 PART NO	HC-DC-071-2.5-03C

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE	
X. ± 0.5	X.° ± 5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
.X ± 0.35	.X° ± 2°	张 数 PART NO	1 OF 1	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
.XX ± 0.25	.XX° ± 1°	版 本 REV	A	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
.XXX ± 0.15	.XXX° ± 0.5°			制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮

