


标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

Ø2.0








Ø2.5

APPO



规格:

1. 额定值: DC24V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



4	外壳	铁	镀镍	
3	芯针	铜	镀镍	
2	弹片	铜	镀锡	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	DC座	
		料号 PART NO	HC-DC-5501-2.5-01B	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X. ± 0.5 X. ° ± 5° .X ± 0.35 .X ° ± 2° .XX ± 0.25 .XX ° ± 1° .XXX ± 0.15 .XXX ° ± 0.5°		单位 UNIT	MM	制图 DRAW
张数 PART NO		1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
版本 REV		A	批准 APPROVE	赵亮亮

